

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.120

Törőéles lemezlyukasztó, kerek

Állapot: 2026.04.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.120 - Törőéles lemezlyukasztó, kerek nemesacélhoz, három törőélel

Kerek kivágások sajtolásához

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.120
Kivitel	3 törőélel
Termékleírás	Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg
Megmunkálható anyag	Nemesacél
Max. megmunkálható anyagvastagság nemesacél esetén	2 mm
Ø lyukasztó	20,4 mm
Menethez	M20
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyócsapágyas húzócsavart kell használni
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Húzócsavar (Ø x H)	11,1 x 60 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø	11,1 mm 19 cm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,077 kg
Bruttó tömeg	0,098 kg
Vámtarifaszám	82073010
ETIM 9	EC000156

Jellemzők

ETIM 8

EC000156

ECLASS 8.0

21049047

Termékleírás

AS TÖRŐÉLES KIVÁGÓ, M20, NEMESACÉLHOZ