

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.128**

**Törőéles lemezlyukasztó, kerek**

Állapot: 2026.07.09. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.128 - Törőéles lemezlyukasztó, kerek nemesacélhoz, három törőélel

Kerek kivágások sajtolásához

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.128
Kivitel	3 törőélel
Termékleírás	Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg
Megmunkálható anyag	Nemesacél
Max. megmunkálható anyagvastagság nemesacél esetén	2,5 mm
Ø lyukasztó	28,3 mm
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyócsapágyas húzócsavart kell használni
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Húzócsavar (Ø x H)	19 x 55 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø	19 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,157 kg
Bruttó tömeg	0,181 kg
Vámtarifaszám	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# Jellemzők

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Termékleírás

AS TÖRŐÉLES KIVÁGÓ, PG21, NEMESACÉLHOZ