

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.163

Törőéles lemezlyukasztó, kerek

Állapot: 2026.07.10. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.163 - Törőéles lemezlyukasztó, kerek nemesacélhoz, három törőélel

Kerek kivágások sajtolásához

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.163
Kivitel	3 törőélel
Termékleírás	
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg
Megmunkálható anyag	Nemesacél
Max. megmunkálható anyagvastagság nemesacél esetén	2,5 mm
Ø lyukasztó	63,5 mm
Menethez	M63
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyócsapágyas húzócsavart kell használni
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Húzócsavar (Ø x H)	19 x 75 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø	19 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,025 kg
Bruttó tömeg	1,098 kg
Vámtarifaszám	82073010
ETIM 9	EC000156

Jellemzők

ETIM 8

EC000156

ECLASS 8.0

21049047

Termékleírás

AS TÖRŐÉLES KIVÁGÓ, M63, NEMESACÉLHOZ