

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.180

Törőéles lemezlyukasztó, metrikus

Állapot: 2026.06.09. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.180 - Törőéles lemezlyukasztó, metrikus nemesacélhoz, három törőélel

Kerek kivágások sajtolásához

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.180
Kivitel	3 törőélel
Termékleírás	Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag	5 db matrica 5 db bélyeg Műanyag táska
Megmunkálható anyag	Nemesacél
Menethez	M16 M20 M25 M32 M40
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyócsapágyas húzócsavart kell használni
Max. machinable material thickness, stainless steel / diameter of hole punch / to fit hydraulic screw Model No. / to fit tension screw Model No.	2 mm / 16,2 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2 mm / 20,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2 mm / 25,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2,5 mm / 32,5 mm / 4.055.663 / 4.055,633 2,5 mm / 40,5 mm / 4.055.663 / 4.055,634
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,849 kg
Bruttó tömeg	1,098 kg
Vámtarifaszám	82073010
ETIM 9	EC002121

Jellemzők

ETIM 8

EC002121

ECLASS 8.0

21049047

Termékleírás

AS TÖRŐÉLES KIVÁGÓ KLT., NEMESACÉLHOZ