

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.232 Kör lemezlyukasztó

Állapot: 2026.07.01. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.232 - Kör lemezlyukasztó acéllemezhez

Kerek kivágások sajtolásához

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.232
Kivitel	3 db vágócsúccsal
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg Húzócsavar golyócsapágy nélkül
Megmunkálható anyag	Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	2 mm
Ø lyukasztó	32,5 mm
Menethez	M32
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyócsapágyas húzócsavart kell használni További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Húzócsavar (Ø x H)	9,5 x 50 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø	9,5 mm 19 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,219 kg
Bruttó tömeg	0,242 kg
Vámtarifaszám	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Jellemzők

ECLASS 8.0

21049047

Termékleírás

AS KÖR ALAKÚ LYUKASZTÓ, M32