

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.240

Kör lemezlyukasztó

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.240 - Kör lemezlyukasztó acéllemezhez

Kerek kivágások sajtolásához

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.240
Kivitel	3 db vágócsúccsal
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg Húzócsavar golyócsapágy nélkül
Megmunkálható anyag	Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	3 mm
Ø lyukasztó	40,5 mm
Menethez	M40
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyócsapágyas húzócsavart kell használni További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Húzócsavar (Ø x H)	19 x 55 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø	19 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,522 kg
Bruttó tömeg	0,554 kg
Vámtarifaszám	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

Jellemzők

Termékleírás

AS KÖR ALAKÚ LYUKASZTÓ, M40