

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.249 Kör lemezlyukasztó

Állapot: 2026.03.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.249 - Kör lemezlyukasztó acéllemezhez

Kerek kivágások sajtolásához

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.249
Kivitel	3 db vágócsúccsal
Termékleírás	.
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg Húzócsavar golyóscsapágy nélkül
Megmunkálható anyag	Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	3 mm
Ø lyukasztó	49,6 mm
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Húzócsavar (Ø x H)	19 x 75 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø	19 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,739 kg
Bruttó tömeg	0,781 kg
Vámtarifaszám	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

Jellemzők

Termékleírás

AS KÖR ALAKÚ LYUKASZTÓ, 49,6mm