

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.322

# Négyzet lemezlyukasztó

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.322 - Négyzet lemezlyukasztó acéllemezhez

Négyzet alakú kivágások sajtolásához

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.322
Termékleírás	Négyzet alakú kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Előnyei	Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára A bélyeg nem ragad be
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg Húzócsavar Ellenanya Műanyag táska Rögzítő szorító anya golyóscsapággal Adapter hidraulikához
Megmunkálható anyag	Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	2 mm
Hidraulikus működtetés	Igen
Manuális működtetés	Igen
Lyukasztó	22,2 x 22,2 mm
Méret	Szélesség: 22,2 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,7 kg
Bruttó tömeg	0,738 kg
Vámtarifaszám	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

# Jellemzők

---

Termékleírás

AS NÉGYZET ALAKÚ LYUKASZTÓ, 22,2mm