



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.440

**Különleges körvonalú
lemezlyukasztó**

Állapot: 2026.06.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.440 - Különleges körvonalú lemezlyukasztó acéllemezhez

Speciális körvonalú kivágások sajtolásához

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.440
Kivitel	3 mm-es orrészsel
Termékleírás	Speciális körvonalú kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Előnyei	Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára A bélyeg nem ragad be
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg Húzócsavar Ellenanya Rögzítő szorító anya golyóscsapággal Adapter hidraulikához Műanyag táska
Megmunkálható anyag	Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	2 mm
Ø lyukasztó	22,5 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,727 kg
Bruttó tömeg	0,757 kg
Vámtarifaszám	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

Jellemzők

Termékleírás

AS LYUKASZTÓ, SPECIÁLIS KONTÚR