

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.473

D-Sub lemezlyukasztó

Állapot: 2026.06.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.473 - D-Sub lemezlyukasztó acéllemezhez és nemesacélhoz

Téglalap alakú kivágások sajtolásához, dugaszösszekötők számára

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.473
Termékleírás	Téglalap alakú kivágások sajtolásához, dugaszösszekötők számára. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Előnyei	Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára A bélyeg nem ragad be Összehúzó csavarként elfordulásbiztos tengelyek kerülnek alkalmazásra a bélyegzőhöz és a présszerszámhoz.
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg Húzócsavar Ellenanya Rögzítő szorító anya golyóscsapággal Adapter hidraulikához Műanyag táska
Megmunkálható anyag	Acéllemez Nemesacél
Max. megmunkálható anyagvastagság nemesacél esetén	1,25 mm
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	1,75 mm
☒ lyukasztó	58,4 x 11,3 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,695 kg
Bruttó tömeg	0,873 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	82073010
ECLASS 8.0	21049047
Termékleírás	AS D-SUB LYUKASZTÓ, 37p. 58,4x11,3mm
