

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.474

D-Sub lemezlyukasztó

Állapot: 2025.12.18. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.474 - D-Sub lemezlyukasztó acéllemezhez és nemesacélhoz

Téglalap alakú kivágások sajtolásához, dugaszösszekötők számára

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.474
Termékleírás	Téglalap alakú kivágások sajtolásához, dugaszösszekötők számára. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Előnyei	Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára A bélyeg nem ragad be Összehúzó csavarként elfordulásbiztos tengelyek kerülnek alkalmazásra a bélyegzőhöz és a présszerszámhoz.
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg Húzócsavar Ellenanya Rögzítő szorító anya golyóscsapággal Adapter hidraulikához Műanyag táska
Megmunkálható anyag	Acéllemez Nemesacél
Max. megmunkálható anyagvastagság nemesacél esetén	1 mm
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	1,65 mm
lyukasztó	55,7 x 13,9 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0.89
Bruttó tömeg	0.903

Jellemzők

Vámtarifaszám	82073010
EAN	4028177808591
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047