

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.480

# Metrikus lemezlyukasztó készlet

Állapot: 2026.05.14. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.480 - Metrikus lemezlyukasztó készlet acéllemezhez

Kerek kivágások sajtolásához

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.480
Kivitel	3 db vágócsúccsal
Termékleírás	Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag	5 db matrica 5 db bélyeg Műanyag táska
Megmunkálható anyag	Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm
Ø lyukasztó	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Menethez	M16 M20 M25 M32 M40
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyócsapágyas húzócsavart kell használni

# Jellemzők

---

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,95 kg
Bruttó tömeg	0,98 kg
Vámtarifaszám	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
Termékleírás	AS LYUKASZTÓ KLT, METRIKUS, M16-40, 5db

---