

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.480

# Metrikus lemezlyukasztó készlet

Állapot: 2026.07.02. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.480 - Metrikus lemezlyukasztó készlet acéllemezhez

Kerek kivágások sajtolásához

## Jellemzők

|   |   |
|---|---|
| Cikkszám  | AS 4055.480   |
| Kivitel   | 3 db vágócsúccsal   |
| Termékleírás  | Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik. |
| Egységcsomag  | 5 db matrica<br>5 db bélyeg<br>Műanyag táska  |
| Megmunkálható anyag                                   | Acéllemez   |
| Max. megmunkálható<br>anyagvastagság acéllemez esetén | 2 mm<br>2 mm<br>2 mm<br>2 mm<br>3 mm  |
| Ø lyukasztó   | 16,2 mm<br>20,4 mm<br>25,4 mm<br>32,5 mm<br>40,5 mm   |
| Menethez  | M16<br>M20<br>M25<br>M32<br>M40   |
| Megjegyzés  | Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyócsapágyas húzócsavart kell használni   |

# Jellemzők

---

|  |  |
|--|--|
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661<br>4055.661<br>4055.661<br>4055.661<br>4055.663 |
| Csomagolási egység                       | 1 db   |
| Nettó tömeg                              | 0,95 kg  |
| Bruttó tömeg                             | 0,98 kg  |
| Vámtarifaszám                            | 82073010   |
| ETIM 9                                   | EC002121   |
| ETIM 8                                   | EC002121   |
| ECLASS 8.0                               | 21049047   |
| Termékleírás                             | AS LYUKASZTÓ KLT, METRIKUS, M16-40, 5db                  |

---