

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.481

PG lemezlyukasztó készlet

Állapot: 2026.05.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.481 - PG lemezlyukasztó készlet acéllemezhez

Kerek kivágások sajtolásához

Jellemzők

| | |
|--|---|
| Cikkszám | AS 4055.481 |
| Kivitel | 3 db vágócsúccsal |
| Termékleírás | Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik. |
| Egységcsomag | 5 db matrica 5 db bélyeg 2 db golyóscsapágyas összehúzó csavar, Ø 9,5 x 50 mm HSS előfúró, Ø 11 mm 1 tubus síkosító paszta Műanyag táska |
| Megmunkálható anyag | Acéllemez |
| Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén | 2 mm |
| Ø lyukasztó | 15,2 mm 18,6 mm 20,4 mm 22,5 mm 28,3 mm |
| Megjegyzés | Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661 |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,909 kg |
| Bruttó tömeg | 0,91 kg |
| Vámtarifaszám | 82051000 |
| ETIM 9 | EC002121 |

Jellemzők

| | |
|--------------|-------------------------------|
| ETIM 8 | EC002121 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Termékleírás | AS LYUKASZTÓ KLT, PG9-21, 5db |
