

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.515**

**Törőéles lemezlyukasztó, kerek**

Állapot: 2026.05.15. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.515 - Törőéles lemezlyukasztó, kerek acéllemezhez, három törőélel

Kerek kivágások sajtolásához

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.515
Kivitel	3 törőélel
Termékleírás	
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg
Megmunkálható anyag	Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	2 mm
Ø lyukasztó	15,2 mm
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Húzócsavar (Ø x H)	9,5 x 50 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø	9,5 mm 19 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,039 kg
Bruttó tömeg	0,054 kg
Vámtarifaszám	82073010
ETIM 9	EC000156

# Jellemzők

---

ETIM 8

EC000156

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Termékleírás

AS KÖR ALAKÚ TÖRŐÉLES KIVÁGÓ, PG9