

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.537

Törőéles lemezlyukasztó, kerek

Állapot: 2026.05.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.537 - Törőéles lemezlyukasztó, kerek acéllemezhez, három törőélel

Kerek kivágások sajtolásához

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.537
Kivitel	3 törőélel
Termékleírás	
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg
Megmunkálható anyag	Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	3 mm
Ø lyukasztó	37 mm
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Húzócsavar (Ø x H)	19 x 55 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø	19 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,281 kg
Bruttó tömeg	0,314 kg
Vámtarifaszám	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Jellemzők

ECLASS 8.0

21049047

Termékleírás

AS KÖR ALAKÚ TÖRŐÉLES KIVÁGÓ, PG29