

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.580

Törőéles lemezlyukasztó, M16–M40

Állapot: 2026.03.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.580 - Törőéles lemezlyukasztó, M16–M40 acéllemezhez, három törőélel

Kerek kivágások sajtolásához

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.580
Kivitel	3 törőélel
Termékleírás	Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag	5 db matrica 5 db bélyeg Műanyag táska
Megmunkálható anyag	Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø lyukasztó	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Menethez	M16 M20 M25 M32 M40
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni

Jellemzők

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1 kg
Bruttó tömeg	1,039 kg
Vámtarifaszám	82034000
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Termékleírás	AS TÖRŐÉLES KIVÁGÓ KLT, M16-40, 5db