

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.581**

**Törőéles lemezlyukasztó, M12–M40**

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.581 - Törőéles lemezlyukasztó, M12–M40 acéllemezhez, három törőélel

Kerek kivágások sajtolásához

## Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.581
Kivitel	3 törőélel
Termékleírás	Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag	6 db matrica 6 db bélyeg Golyóscsapágyas húzócsavar, Ø 6 x 40 mm Golyóscsapágyas húzócsavar, Ø 9,5 x 50 mm Golyóscsapágyas húzócsavar, Ø 19 x 55 mm HSS előfúró, Ø 10 mm 1 adag síkosító paszta Műanyag táska
Megmunkálható anyag	Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø lyukasztó	12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

# Jellemzők

Menethez	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,2 kg
Bruttó tömeg	2,256 kg
Vámtarifaszám	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Termékleírás	AS TÖRŐÉLES KIVÁGÓ KLT, M12-40, 6db