

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.582

Törőéles lemezlyukasztó, PG 9– PG 21

Állapot: 2026.03.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.582 - Törőéles lemezlyukasztó, PG 9–PG 21 acéllemezhez, három törőélel

Kerek kivágások sajtolásához

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.582
Kivitel	3 törőélel
Termékleírás	Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag	6 db matrica 6 db bélyeg 2 db golyóscsapágyas összehúzó csavar, Ø 9,5 x 50 mm HSS előfúró, Ø 10 mm 1 tubus síkosító paszta Műanyag táska
Megmunkálható anyag	Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	2 mm
Ø lyukasztó	15,2 mm 18,6 mm 20,4 mm 22,5 mm 28,3 mm 30,5 mm
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,08 kg
Bruttó tömeg	1,09 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	82073010
ECLASS 8.0	21044719
Termékleírás	AS TÖRŐÉLES KIVÁGÓ KLT, PG9-21, 5db