

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.720 Elektrohidraulikus szivattyú

Állapot: 2026.04.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.720 - Elektrohidraulikus szivattyú

Az elektrohidraulikus szivattyú a CW 120-S termékcsoport termékeinek meghajtására szolgál.



Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.720
Termékleírás	Az elektrohidraulikus szivattyú a CW 120-S termékcsoport termékeinek meghajtására szolgál.
Névleges teljesítmény	1,3 kW
Filling volume	3,2 l
Working volume	2,2 l
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Névleges üzemi feszültség	230 V, 50 Hz
Névleges áramerősség	5,65 A
Gépméreték	Szélesség: 400 mm Magasság: 325 mm Mélység: 335 mm
Alapterület	Szélesség: 402 mm Magasság: 342 mm Mélység: 397 mm
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	700 bar
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	32 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	34,5 kg
Vámtarifaszám	84138100
ETIM 9	EC011047
ETIM 8	EC011047
ECLASS 8.0	27301290
Termékleírás	AS Hidraulika szivattyú

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------
