

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.730

Elektrohidraulikus szivattyú

Állapot: 2026.04.05. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.730 - Elektrohidraulikus szivattyú

Az elektrohidraulikus szivattyú a CW 120-S termékcsoport termékeinek meghajtására szolgál.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.730
Termékleírás	Az elektrohidraulikus szivattyú a CW 120-S termékcsoport termékeinek meghajtására szolgál.
Névleges teljesítmény	1,1 kW
Filling volume	3,5 l
Working volume	2,2 l
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Névleges üzemi feszültség	230 V, 50 Hz
Névleges áramerősség	6,5 A
Gépméreték	Szélesség: 405 mm Magasság: 405 mm Mélység: 310 mm
Alapterület	Szélesség: 505 mm Magasság: 505 mm Mélység: 497 mm
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	630 bar
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	32 kg
Bruttó tömeg	34,5 kg
Vámtarifaszám	84135061
ECLASS 8.0	27301290

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat