Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4134.000

Szögidom

Állapot: 2026.11.01. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 4134.000 - Szögidom

Profilsínek és szerelőfelületek 45°-os helyzetben, 12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre történő felszereléséhez.



Jellemzők

Cikkszám	TS 4134.000
Termékleírás	Profilsínek és szerelőfelületek 45°-os felépítéséhez. Alapfelszerelésben kétféle rögzítési lehetőséggel: Az aljzattal vezető módon vagy a felépítési felülettel szigetelt módon.
Anyag	Szögidomok: Cink présöntvény Szigetelő idomok: Műanyag
Egységcsomag	Szögidom Szigetelődarab Szigetelőanyag-csavar 2 db rögzítőcsavar M8-as behelyezhető anya
Beépítési lehetőségek	A vízszintes és függőleges VX szekrényprofilon Rendszersínre a belső szerelési síkon Tartó- ill. távtartóelemekre Gyorsszerelő blokkra A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra 8800.806 bepattintható anyák, vagy VX adaptersínek fölé A vízszintes TS szekrényprofilra A vízszintes VX SE szekrényprofilra, alul A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben 12,5 x 11 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre

Jellemzők

Megfelelő a következő háztípusokhoz	VX TS VX SE
Csomagolási egység	12 db
Nettó tömeg	0,9 kg
Bruttó tömeg	0,995 kg
Vámtarifaszám	79070000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	SZÖGELEM SORKAPOCS-SÍNHEZ 45 FOKOS