

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.350 Standard világítótest

Állapot: 2026.05.29. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.350 - Standard világítótest

Tápfeszültség: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Jellemzők

Cikkszám	SZ 4138.350
Kivitel	ajtókapcsolóval
Egységcsomag	Standard világítótest Égő Rögzítési segédanyagokkal együtt Integrált ajtókapcsoló
Névleges teljesítmény	30 W
Ballast	Mágneses előtét
Csatlakozási lehetőségek	Betáplálás dugaszösszekötőn keresztül Átmenő huzalozás (világítótest-sorok felszereléséhez)
Integrált ajtókapcsoló	Igen
Égő	Fénycső, G13 lábazat
Védelmi osztály	I (földelővezeték)
Kapcsoló (típus)	Integrált be-/ki-/ajtókapcsoló
Világítótest szerelési mód	Csavarozás
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága	1000 V AC
Névleges szigetelési feszültség	500 V DC/1 s
Beépítési lehetőségek	Tetőkeret TS vízszintes profilja: közvetlen TS, SE függőleges profil: TS adapter szögídommal SE profilok a tetőkeret elején és hátulján: TS adapter szögídommal SE profilok a tetőkeret oldalán: közvetlenül

Jellemzők

Méret	Szélesség: 987 mm Magasság: 117 mm Mélység: 50 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-15 °C...45 °C
Dugaszolóaljzatok	D, Schuko (F típus, CEE 7/4)
Tárolási hőmérséklettartomány	-20 °C...70 °C
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz
Csatlakozóaljzat verzió	D, Schuko (F típus, CEE 7/4)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,58 kg
Bruttó tömeg	2,78 kg
Vámtarifaszám	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Termékleírás	SZ Standard light, WHD: 987x117x50 mm, 30 W, 230 V, 50 Hz

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---