


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.400 Standard világítótest

Állapot: 2025.12.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.400 - Standard világítótest

Tápfeszültség: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Jellemzők

Cikkszám	SZ 4138.400
Kivitel	ajtókapcsoló nélkül
Egységcsomag	Standard világítótest Égő Rögzítési segédanyagokkal együtt
Névleges teljesítmény	30 W
Ballast	Mágneses előtét
Csatlakozási lehetőségek	Ajtóhelyzet-kapcsoló Betáplálás dugaszösszekötőn keresztül Átmenő huzalozás (világítótest-sorok felszereléséhez)
Égő	Fénycső, G13 lábazat
Védelmi osztály	I (földelővezeték)
Kapcsoló (típus)	Integrált be-/ki-/ajtókapcsoló
Világítótest szerelési mód	Csavarozás
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága	1000 V AC
Névleges szigetelési feszültség	500 V DC/1 s
Beépítési lehetőségek	Tetőkeret TS vízszintes profilja: közvetlen TS, SE függőleges profil: TS adapter szögídommal SE profilok a tetőkeret elején és hátulján: TS adapter szögídommal SE profilok a tetőkeret oldalán: közvetlenül AE, CM, TP: univerzális szögídommal AE: sínrel a belső kiépítéshez

Jellemzők

Méret	Szélesség: 987 mm Magasság: 117 mm Mélység: 50 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-15 °C...45 °C
Dugaszolóaljzatok	USA/CDN (B típus, NEMA 5-15)
Tárolási hőmérséklettartomány	-20 °C...70 °C
Névleges üzemi feszültség	120 V, 1~, 60 Hz
Csatlakozóaljzat verzió	USA/CDN (B típus, NEMA 5-15)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2.83
Bruttó tömeg	2.84
Vámtarifaszám	94054990
EAN	4028177581432
ECLASS 8.0	27189241

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
--------------	--