

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.140 Komfort világítótest

Állapot: 2026.06.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.140 - Komfort világítótest

Tápfeszültség: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Jellemzők

Cikkszám	SZ 4139.140
Kivitel	ajtókapcsoló nélkül
Egységcsomag	Komfort világítótest Égő Égőtakarás Rögzítési segédanyagokkal együtt
Névleges teljesítmény	14 W
Ballast	Nagyfeszültségű EVG
Csatlakozási lehetőségek	Betáplálás dugaszösszekötőn keresztül Ajtóhelyzet-kapcsoló Átmenő huzalozás (világítótest-sorok felszereléséhez)
Égő	Fénycső, G13 lábazat
Védelmi osztály	I (földelővezeték)
Kapcsoló (típus)	Integrált be-/ki-/ajtókapcsoló
Light cover	Igen
Világítótest szerelési mód	Csavározás
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága	500 V AC
Névleges szigetelési feszültség	500 V DC/1 s
Beépítési lehetőségek	Tetőkeret TS vízszintes profilja: közvetlen TS, SE függőleges profil: TS adapter szögidommal SE profilok a tetőkeret elején és hátulján: TS adapter szögidommal SE profilok a tetőkeret oldalán: közvetlenül AE, CM, TP: univerzális szögidommal AE: sínnel a belső kiépítéshez

Jellemzők

Méret	Szélesség: 452 mm Magasság: 117 mm Mélység: 50 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-15 °C...45 °C
Dugaszolóaljzatok	D, Schuko (F típus, CEE 7/4)
Tárolási hőmérséklettartomány	-20 °C...70 °C
Névleges üzemi feszültség	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Csatlakozóaljzat verzió	D, Schuko (F típus, CEE 7/4)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,2 kg
Bruttó tömeg	1,243 kg
Vámtarifaszám	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Termékleírás	PS KOMFORT VILÁGÍTÁS, 14 W/230 V,475 MM

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---