

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.010 Kompakt világítótest

Állapot: 2026.06.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.010 - Kompakt világítótest

Kompakt világítótest - karcsú és helytakarékos világítótest a kapcsolószekrényben történő alkalmazáshoz



Jellemzők

Cikkszám	SZ 4140.010
Előnyei	Vékonyabb: kb. 50%-kal kisebb magasság és mélység és ezáltal kb. 75%-kal kisebb térfogat a hagyományos világítótestekkel szemben Gyorsabb: univerzális gyorsrögzítés TS lyukazásra csipeszekkel, csavarokkal vagy erős mágnesekkel (opcionális). Egyszerűen oldalt vagy hátul tolja be, szerelje fel a világítótestet - kész Ajtóhelyzet-kapcsoló kétpólusú dugaszösszekötővel lehetséges Átlátszó világítótest burkolat, belülről rácsos
Szín	RAL 7035 szerű
Egységcsomag	Kompakt világítótest csipesz- és csavarrögzítő készletekkel Égő Égőtakarás Csatlakozóvezeték Rögzítési segédanyagokkal együtt
Névleges teljesítmény	8 W
Csatlakozókábel hossz	3 m

Jellemzők

Mounting distance screws	475 mm
Ballast	Nagyfeszültségű EVG
Csatlakozási lehetőségek	Integrált csatlakozókábel nyitott véggel Ajtóhelyzet-kapcsoló
Égő	T5 fénycső
Védelmi osztály	II (védőszigetelt)
Kapcsoló (típus)	Integrált be-/ki-/ajtókapcsoló
Cable deflection via rear possible	Igen
Light cover	Igen
Világítótest szerelési mód	Csavarozás Csipeszrögzítés Mágneses rögzítés (tartozék)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága	500 V AC
Névleges szigetelési feszültség	500 V DC/1 s
Mounting distance clip/magnet	400 mm
Beépítési lehetőségek	Tetőkeret TS vízszintes profilja: közvetlen TS, SE függőleges profil: közvetlen SE profilok a tetőkeret elején és hátulján: közvetlenül SE profilok a tetőkeret oldalán: közvetlenül AE, CM, TP: mágneses rögzítőkészlettel AE: sínrel a belső kiépítéshez
Megjegyzés	Ajtóhelyzet-kapcsoló kétpólusú dugaszösszekötővel lehetséges
Megjegyzés a cikkszámhoz	Kábelterelés a hátoldalon lehetséges
Méret	Szélesség: 455 mm Magasság: 59 mm Mélység: 24 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60	0,083 - 0,149 A

Jellemzők

Névleges áram	0,045 - 0,088 A
Tárolási hőmérséklettartomány	-20 °C...70 °C
Névleges üzemi feszültség	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,4 kg
Bruttó tömeg	0,504 kg
Vámtarifaszám	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Termékleírás	SZ KOMPAKT VILÁGÍTÁS, 455MM, 8W, 230V