

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4155.510 Univerzális világítótest

Állapot: 2026.04.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4155.510 - Univerzális világítótest Integrált mozgásérzékelővel

Kapcsolószekrény-világítótest szigetelt műanyag házzal, mozgásérzékelővel és 110 - 240 V AC 50/60 Hz tápfeszültséggel.



Jellemzők

Cikkszám	SZ 4155.510
Termékleírás	18 W-os kompakt fénycső nagy fényteljesítménnyel.
Előnyei	Egyszerű és gyors szerelés
Anyag	Műanyag
Egységcsomag	Univerzális világítótest Integrált mozgásérzékelő Égő Égőtakarás Rögzítési segédanyagokkal együtt
Névleges teljesítmény	18 W
Ballast	Nagyfeszültségű EVG
Csatlakozási lehetőségek	Betáplálás dugaszösszekötőn keresztül Átmenő huzalozás (világítótest-sorok felszereléséhez)
Integrated motion sensor	Igen
Égő	Kompakt fénycső, 2G11 foglalat
Védelmi osztály	I (földelővezeték)
Kapcsoló (típus)	integrálva, Be/Ki/mozgásérzékelő üzem

Jellemzők

Light cover	Igen
Világítótest szerelési mód	Csavarozás
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága	2500 V AC
Névleges szigetelési feszültség	250 V AC
Beépítési lehetőségek	Tetőkeret TS vízszintes profilja: közvetlen TS, SE függőleges profil: TS adapter szögiddommal SE profilok a tetőkeret elején és hátulján: TS adapter szögiddommal SE profilok a tetőkeret oldalán: közvetlenül AE, CM, TP: univerzális szögiddommal AE: sínrel a belső kiépítéshez
Méret	Szélesség: 345 mm Magasság: 95 mm Mélység: 55 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-15 °C...45 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-20 °C...70 °C
Névleges üzemi feszültség	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,696 kg
Bruttó tömeg	0,877 kg
Vámtarifaszám	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Termékleírás	SZ UNIV.LÁMPA, 18W, 110-240V, 50/60Hz UL

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA UL VDE
--------------	------------------

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK