

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4162.000 Bedugható anyák

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4162.000 - Bedugható anyák

12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal és letörhető bevezetés-könnyítővel ellátott szekrényekhez és sínekhez használható.



Jellemzők

Cikkszám	TS 4162.000
Termékleírás	Letörhető bevezető-könnyítővel, cink présöntvényből.
Beépítési lehetőségek	A vízszintes és függőleges VX szekrényprofilon A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra VX adaptersínek fölé A vízszintes TS szekrényprofilra A vízszintes VX SE szekrényprofilra, alul A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül mélységben 23 x 23 mm-es szerelősínre 23 x 73 mm-es szerelő rendszersínre 45 x 88 mm-es szerelő rendszersínre 23 x 64 mm-es rendszersínre 23 x 73 mm-es rendszersínre 23 x 89 mm-es rozsdamentes acél rendszersínre 12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre.
Méret	Menet: M6
Megfelelő a következő háztípusokhoz	VX TS VX SE
Menet	M6
Csomagolási egység	50 db
Nettó tömeg	0,45 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	0,5 kg
Vámtarifaszám	73181692
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Termékleírás	PS BEHELYEZHETŐ ANYA, M6, 50 DB/CS.