

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 4165.500 Fészkes anya

Állapot: 2026.07.06. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 4165.500 - Fészkes anya VX rendszerhez

Metrikus rögzítéshez körben a szekrényprofilra.

## Jellemzők

Cikkszám	VX 4165.500
Előnyei	Szerelés körben a szekrényprofilra A bevezetési segédként kialakított nyomórugó biztonságos mechanikus és elektromos összekötést biztosít a rendszerlyukasztásban Egyszerűen betolható oldalról Biztonságos és egyszerűen oldható csavarhúzóval
Beépítési lehetőségek	A vízszintes és függőleges VX szekrényprofilon 23 x 64 mm-es rendszersínre 23 x 89 mm-es rozsdamentes acél rendszersínre 23 x 64 mm-es szerelő rendszersínre 12,5 x 11 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre VX SE-ben a szekrényprofilon a VX adaptersínnel együtt A VX SE fenékkeretben
Méret	Menet: M8
Megfelelő a következő háztípusokhoz	VX
Menet	M8
Csomagolási egység	20 db
Nettó tömeg	0,12 kg
Bruttó tömeg	0,158 kg
Vámtarifaszám	73181692
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Termékleírás	VX fészkes anya, M8, 20db/cs