

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4395.000

## 75 x 20 mm-es tartósín

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4395.000 - 75 x 20 mm-es tartósín VX-hez, TS-hez, VX SE-hez

Nehéz beépített egységekhez, pl. támszigetelőkhöz és transzformátorokhoz.



## Jellemzők

Cikkszám	TS 4395.000
Kivitel	perforált
Termékleírás	Nehéz beépített egységekhez, pl. támszigetelőkhöz és transzformátorokhoz.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek	A belső szerelősíkra a VX szekrényprofilon A függőleges TS szekrényprofilra 8800.808 bepattintható anyák, vagy VX adaptersínek fölé, változó magasságban, 25 x 38 mm-es TS szerelősínek fölé A vízszintes TS szekrényprofilon: szélességben, mélységben A vízszintes VX SE szekrényprofilra szélességben alul és felül, vagy mélységben alul és felül a 8800.808 bepattintható anya fölé
Használható	Házípus: VX TS VX SE Szélesség: = 500 mm Mélység: = 500 mm
Csomagolási egység	4 db

## Jellemzők

Nettó tömeg	5,008 kg
Bruttó tömeg	5,4 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	25,55 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	TS Tartósín, VX, TS, VX SE típushoz, 500 mm szélességhez/ mélységhez, perforált

## Jóváhagyások

Magyarázatok	PCF-declaration
--------------	-----------------