

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4612.000 Szintezőlábak

Állapot: 2026.06.18. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4612.000 - Szintezőlábak VX, TS, TS IT, SE, PC, IW és Blue e+ chillerekhez

A padló egyenetlenségéből adódó szintkülönbségek kiegyenlítéséhez. M12 rögzítőmenet. Belső hatlapú csavar választható, a szekrény belsejéből történő átállításhoz.

Jellemzők

Cikkszám	PS 4612.000
Kivitel	belső hatlap nélkül
Előnyei	A padló egyenetlenségéből adódó szintkülönbségek kiegyenlítéséhez
Anyag	Acéllemez
Szerelési utasítás	VX lábazatra történő szerelés esetén a lábazati adapterre van szükség
Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként	3 000 N
Méret	Menet: M12 x 40
Használható	Házípus: VX TS TS IT VX SE PC IW Blue e+ folyadékhűtő TX CableNet
Szintezőtartomány	18 - 43 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,212 kg
Bruttó tömeg	0,229 kg
Vámtarifaszám	83024900
ETIM 9	EC000721

Jellemzők

ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Termékleírás	PS Szintezőláb TS, TS IT, SE, PC, IW, Blue e+ folyadékhűtő, TX CableNet modellekhez, állítási magasság:18-43 mm, M12 menettel
