

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 4650.100

PC szekrényrendszer

Állapot: 2026.06.01. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 4650.100 - PC szekrényrendszer Nemesacél

PC szekrényrendszerek 1.4301 nemesacél VX SE alapon (AISI 304). Az acéllemez PC-vel azonos felépítési elv. Praktikus hátsó ajtó teszi lehetővé a könnyű hozzáférést szervizmunkálatok esetén. Nagyfokú védelem hozzáférés ellen a sajtolt oldalfalak és tető, valamint a belül elhelyezett üvegajtó-zár és zárható billentyűzetfiók révén.



Jellemzők

Cikkszám	PC 4650.100
Kivitel	Nemesacél
Anyag	Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm Hátoldali ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm Fenéklemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm Monitormező: Egyrétegű biztonsági üveg, 4 mm
Felület	Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
Egységcsomag	Ház felül és oldalt zárt Hátsó ajtó rúdzárrendszerrel Ajtó felül, belülről reteszelve Berendezéstálca Billentyűzet-fiók lehajtható elülső résszel a kézfej tartására és egérialáték számára Zárbetét, 3524 E zárszerkezet. Alsó ajtó rúdzárrendszerrel Osztott fenéklemezek

Jellemzők

Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 1.600 mm Mélység: 630 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
NEMA védetség	NEMA 12
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	115 kg
Bruttó tömeg	120,5 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Termékleírás	PC SZEKRÉNY, NEMESACÉL 1.4301

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK