

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4695.000 Szerelőléc

Állapot: 2026.07.10. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4695.000 - Szerelőlécc VX, TS, VX SE, TP, AX típushoz

Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.



## Jellemzők

Cikkszám	TS 4695.000
Termékleírás	Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.
Műszaki adatok	Perforáció, Ø 4,5 mm, 25 mm-enkénti osztásban
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz	440 mm
VX beépítési lehetőségek	In enclosure depth 500 mm
VX SE beépítési lehetőségek	In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
AX beépítési lehetőségek	In door width 500 mm, with cam lock 500 mm ajtószélességbe, 3 pontos zárrendszerrel, zsanéros ajtóban
Nemesacél AX beépítési lehetőségek	500 mm ajtószélességbe, zsanéros ajtóban, a lyuksoros ajtószerelemmel együtt
TS beépítési lehetőségek	In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level
AE beépítési lehetőségek	In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE

# Jellemzők

TP beépítési lehetőségek	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Használható	Házípus: VX TS VX SE TP AX AE Szélesség/mélység: 500 mm
Csomagolási egység	20 db
Nettó tömeg	4,4 kg
Bruttó tömeg	4,603 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	TS Szerelőléc, VX, TS, VX SE, TP típushoz, külső szerelősíkhöz, 500 mm szélességhez/mélységhez, Ho: 440 mm

# Jóváhagyások

Magyarázatok	PCF-declaration
--------------	-----------------