

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4933.000

Tartósín TH 35/15

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4933.000 - Tartósín TH 35/15 EN 60 715 szerint VX, TS, VX SE rendszerekhez

Kapcsok és más, EN 60 715 szerinti felpattintható technikán alapuló komponensek felpattintásához.

Jellemzők

| | |
|-----------------------------|--|
| Cikkszám | SZ 4933.000 |
| Termékleírás | Kapcsok és más, EN 60 715 szerinti felpattintható technikán alapuló komponensek felpattintásához. |
| Anyag | Acéllemez |
| Felület | Horganyzott |
| Tartósín hossz | 455 mm |
| Használható | Házípus: VX TS Szélesség: = 500 mm Mélység: = 500 mm |
| Csomagolási egység | 6 db |
| Nettó tömeg | 1,602 kg |
| Bruttó tömeg | 1,69 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 7,85 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 73269098 |
| ETIM 9 | EC001285 |
| ETIM 8 | EC001285 |
| ECLASS 8.0 | 27400602 |
| Termékleírás | PS TARTÓSÍN, TH 35/15, EN 50022,6 DB/CS. |

Jóváhagyások

Magyarázatok

PCF-declaration