
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 4945.000
# 30/15 C profilsínek


Állapot: 2026.11.15. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 4945.000 - 30/15 C profilsínek EN 60 715 szerint VX, TS, VX SE rendszerekhez

Vízszintes szekrényprofilra, ill. függőleges szekrényprofilra történő közvetlen felszereléshez kiegészítő rögzítőelemek szükségesek.





## Jellemzők

| | |
|---|---|
| Cikkszám | SZ 4945.000 |
| Anyag | Acéllemez |
| Felület | Horganyzott |
| Hossz | 755 mm |
| Beépítési lehetőségek | A belső szerelősíkra a VX szekrényprofilon<br>A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra TS 8800.808 bepattintható anyák, vagy VX adaptersínek fölé<br>A vízszintes VX SE szekrényprofilra szélességben alul és felül<br>A vízszintes VX SE szekrényprofilon mélységben alul (szerelőlap nélkül) és felül a 8800.808 bepattintható anya fölé<br>A vízszintes TS szekrényprofilra<br>A 3 részes AX szélességébe vagy mélységébe. A beépítéstől függően a sínt a kívánt méretre kell vágni. |
| VX lábazat beépítési lehetőségek | 800 mm lábazatszélességbe a lábazati takarólemezeken, tartó- és távtartó elemmel együtt |
| AX lábazat beépítési lehetőségek | 800 mm lábazatszélességbe, belső hatlapú csavarokkal együtt |
| Használható | Házípus: VX<br>TS<br>AX fali ház, 3 részes<br>Szélesség/mélység: 800 mm |

# Jellemzők

| | |
|---|---|
| Használható | AX lábazati rendszer<br>VX lábazati rendszer |
| Csomagolási egység | 6 db |
| Nettó tömeg | 3 kg |
| Bruttó tömeg | 3,21 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 15,12 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000386 |
| ETIM 8 | EC000386 |
| ECLASS 8.0 | 27400602 |
| Termékleírás | PS C-SÍN, TS 30/15, 6 DB/CS. |

# Jóváhagyások

| | |
|---|---|
| Magyarázatok | PCF-declaration |