

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5001.224 Feneklemez

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5001.224 - Fenéklemez TP-hez

A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés.

Jellemzők

| | |
|--------------------|---|
| Cikkszám | CM 5001.224 |
| Termékleírás | A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés. |
| Anyag | Acéllemez |
| Felület | Horganyzott |
| Egységcsomag | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Megjegyzés | A nagyobb stabilitás és az univerzális kábelbevezetés érdekében a fenéknyílás 1000, 1200 és 1600 mm szekrény szélességnél osztott, és különbözőképpen szerelhető fel. A fenéklemez teljes zárásához a TS IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség |
| Méret | Mélység: 250 mm |
| Használható | Házípus: TS IT TS CM TP Szélesség: = 1.000 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 1,5 kg |
| Bruttó tömeg | 1,521 kg |
| Vámtarifaszám | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Termékleírás | CM FENÉKLEMEZ 4, 250 MM-ES MÉLYSÉG |