


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



undefined 5001.380

Szilikontömítés

Állapot: 2024.05.16. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



undefined 5001.380 - Szilikontömítés

Sérült PU tömítés cseréjéhez. Ezzel nagyobb ellenálló képesség érhető el a tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben.



Jellemzők

Cikkszám	5001.380
Termékleírás	
Műszaki adatok	Szilikon habanyag profil tekercs, 25 m, 15 x 7 mm
Anyag	Szilikon habprofil
Szín	fehér
Hossz	25 m
Szerelési utasítás	A habosított PU tömítés maradéktalanul eltávolítható a felület tisztításához. Az öntapadó szilikontömítést pontosan illesztve kell rányomni. Ennek során a felső, vízszintes tömítőcsíknak a függőleges csíkon rés nélkül túl kell érnie.
Méret	Szélesség: 15 mm Magasság: 7 mm Hossz: 25 m
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	1,6 kg
Vámtarifaszám	39269097
EAN	4028177670839
ETIM 7.0	EC002328

Jellemzők

ECLASS 8.0

23070000