

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5113.500

CM kompakt rendszerszekrények

Állapot: 2026.05.09. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5113.500 - CM kompakt rendszerszekrények

Acéllemez ajtós ház, szerelőlappal és nyitott aljjal fenéklemezek rögzítéséhez. IP 55 védelem. A Rittal kompakt kapcsolószekrények előnyei ötvöződnék a TS8 szekrényrendszer kiépítési sokoldalúságával. Lyuksoros szerelőlécek a szerelőlécek, kábeltömlőtartók és fedelek gyors rögzítéséhez.



Jellemzők

| | |
|------------------------------|---|
| Cikkszám | CM 5113.500 |
| Anyag | Ház: acéllemez, 1,5 mm Ajtó: acéllemez, 2,0 mm-es, körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm |
| Felület | Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Ház zsanérozott ajtókkal hárompontos zárrendszer kéttollú zárbetéttel Szerelőlap Nyitott fenék az egyedi kábelbevezetéshez |
| NEMA védelem | NEMA 12 megfelelő fenéklemez vagy zárólap kiválasztása esetén |
| IP védelem EN 60 529 szerint | IP 55 megfelelő fenéklemez vagy zárólap kiválasztása esetén |
| IK-kód | IK08 |
| Méret | Szélesség: 600 mm Magasság: 1.200 mm Mélyiség: 400 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 540 mm x 1.155 mm |

Jellemzők

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Ajtók száma | 1 |
| Cserélhető ajtópánt | Igen |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 53,2 kg |
| Bruttó tömeg | 56,6 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | CM SZEKRÉNY, 1 AJTÓS, 600x1200x400 MM |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |