

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5117.500

CM kompakt rendszerszekrények

Állapot: 2026.02.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5117.500 - CM kompakt rendszerszekrények

Acéllemez ajtós ház, szerelőlappal és nyitott aljjal fenéklemezek rögzítéséhez. IP 55 védetség. A Rittal kompakt kapcsolószekrények előnyei ötvöződnék a TS8 szekrényrendszer kiépítési sokoldalúságával. Lyuksoros szerelőlécek a szerelőlécek, kábeltömlőtartók és fedelek gyors rögzítéséhez.



Jellemzők

Cikkszám	CM 5117.500
Anyag	Ház: acéllemez, 1,5 mm Ajtó: acéllemez, 2,0 mm-es, körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház zsanérozott ajtókkal hárompontos zárrendszer kéttollú zárbetéttel Szerelőlap Nyitott fenék az egyedi kábelbevezetéshez
NEMA védetség	NEMA 12 megfelelő fenéklemez vagy zárólap kiválasztása esetén
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 55 megfelelő fenéklemez vagy zárólap kiválasztása esetén
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 1.200 mm Mélység: 400 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	740 mm x 1.155 mm

Jellemzők

Ajtók száma	1
Cserélhető ajtópánt	Igen
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	65.55
Bruttó tömeg	69
Vámtarifaszám	94032080
EAN	4028177479777
E-Number Sweden	E3404464
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK