


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5120.500

CM kompakt rendszerszekrények

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5120.500 - CM kompakt rendszerszekrények

Acéllemez ajtós ház, szerelőlappal és nyitott aljjal fenéklemezek rögzítéséhez. IP 55 védelem. A Rittal kompakt kapcsolószekrények előnyei ötvöződnék a TS8 szekrényrendszer kiépítési sokoldalúságával. Lyuksoros szerelőlécek a szerelőlécek, kábeltömlőtartók és fedelek gyors rögzítéséhez.



Jellemzők

Cikkszám	CM 5120.500
Anyag	Ház: acéllemez, 1,5 mm Ajtó: acéllemez, 2,0 mm-es, körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Szerelőlap: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház zsanérozott ajtókkal hárompontos zárrendszer kéttollú zárbetéttel Szerelőlap Nyitott fenék az egyedi kábelbevezetéshez
NEMA védelem	NEMA 12 megfelelő fenéklemez vagy zárólap kiválasztása esetén
IP védelem EN 60 529 szerint	IP 55 megfelelő fenéklemez vagy zárólap kiválasztása esetén
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 1.000 mm Magasság: 1.200 mm Mélyiség: 400 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	940 mm x 1.155 mm

Jellemzők

Ajtók száma	2
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	80,75 kg
Bruttó tömeg	86,1 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	CM SZEKRÉNY, 2 AJTÓS, 1000x1200x400 MM

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK