

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.243

## Függőlegesen osztott oldalfal

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.243 - Függőlegesen osztott oldalfal VX IT-hoz

Oldalfalak, vízszintesen osztott, VX IT-hoz



## Jellemzők

Cikkszám	VX 5301.243
Előnyei	Egyszerű kezelhetőség Egyszerű zárás bepattanó zárral Optimális hozzáférés minden beépített elemhez A nyitás csak a belül található reteszelőelemekkel lehetséges, aminek feltétele, hogy az ajtónál szabad legyen a hozzáférés, ami jelentősen növeli a hozzáférés elleni biztonságot Az egyes oldalelemek teljes szétszerelése bármikor, szerszám nélkül lehetséges
Anyag	Acéllemez
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	2 oldalrész Szerelősín 6 db zsanér 4 db gyorszár Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	Az elülső és hátsó ajtóknál a hozzáférést biztosítani kell
Használható	Házípus: VX IT Magasság: = 2.200 mm Mélység: = 800 mm
IP védelem az IEC 60 529 szerint	IP 20

# Jellemzők

Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Bruttó tömeg	25,6 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	97,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Termékleírás	VX IT Oldalfal, vertikálisan osztott, HxT: 2200x800 mm