

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.246

Függőlegesen osztott oldalfal

Állapot: 2026.06.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.246 - Függőlegesen osztott oldalfal VX IT-hoz

Oldalfalak, vízszintesen osztott, VX IT-hoz



Jellemzők

Cikkszám	VX 5301.246
Előnyei	Egyszerű kezelhetőség Egyszerű zárás bepattanó zárral Optimális hozzáférés minden beépített elemhez A nyitás csak a belül található reteszelőelemekkel lehetséges, aminek feltétele, hogy az ajtónál szabad legyen a hozzáférés, ami jelentősen növeli a hozzáférés elleni biztonságot Az egyes oldalelemek teljes szétszerelése bármikor, szerszám nélkül lehetséges
Anyag	Acéllemez
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	2 oldalrész Szerelősín 6 db zsanér 4 db gyorszár Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	Az elülső és hátsó ajtóknál a hozzáférést biztosítani kell
Használható	Házípus: VX IT Magasság: = 2.000 mm Mélység: = 800 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20

Jellemzők

Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	22,5 kg
Bruttó tömeg	24,5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	87,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Termékleírás	VX IT Oldalfal, vertikálisan osztott, HxT: 2000x800 mm