



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.257

Vízszintesen osztott oldalfal

Állapot: 2026.06.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.257 - Vízzintesen osztott oldalfal VX IT-hoz

Vízzintesen osztott oldalfalak VX IT-hez

Jellemzők

Cikkszám	VX 5301.257
Termékleírás	Különálló vagy sorolt IT szekrényrendszerek zárásához.
Előnyei	Egyszerű kezelhetőség Az oldalfal szerszám nélküli be- és kiakasztása lehetséges Lezárás a 3524 E biztonsági zárszerkezettel Beépített belső reteszelés
Anyag	Acéllemez
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Felső rész Alsórész 6 szerelő-szögidom 2 db záróelem Rögítési segédanyagokkal együtt
Használható	Házípus: VX IT Magasság: = 2.200 mm Mélység: = 1.000 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	19,4 kg
Bruttó tömeg	19,8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	75,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910

Jellemzők

ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Termékleírás	VX IT Oldalfal, horizontálisan osztott, HxT: 2200x1000 mm
