


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.265

## Vízszintesen osztott oldalfal

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.265 - Vízzintesen osztott oldalfal VX IT-hoz

Vízzintesen osztott oldalfalak VX IT-hez

## Jellemzők

Cikkszám	VX 5301.265
Termékleírás	Különálló vagy sorolt IT szekrényrendszerek zárásához.
Előnyei	Egyszerű kezelhetőség Az oldalfal szerszám nélküli be- és kiakasztása lehetséges Lezárás a 3524 E biztonsági zárszerkezettel Beépített belső reteszelés
Anyag	Acéllemez
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Felső rész Alsórész 6 szerelő-szögidom 2 db záróelem Rögítési segédanyagokkal együtt
Használható	Házípus: VX IT Magasság: = 2.450 mm Mélység: = 1.200 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	24,4 kg
Bruttó tömeg	26,4 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	100,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910

# Jellemzők

---

ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Termékleírás	VX IT Oldalfal, horizontálisan osztott, HxT: 2450x1200 mm

---