

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.274

Függőlegesen osztott, csavarozható válaszfal

Állapot: 2026.06.01. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.274 - Függőlegesen osztott, csavarozható válaszfal VX IT-hoz

Elválasztófal VX IT-hoz Sorolt szekrények utólagos össze-/szétszereléséhez.



Jellemzők

Cikkszám	VX 5301.274
Termékleírás	Sorolt szekrények utólagos össze-/szétszereléséhez. Az integrálható tömítőprofil klimatizálás és oltógázalkalmazások esetén elősegíti a szekrény tömítettségét. A szerelés történhet kívülről, a szekrény sorolása előtt, vagy belülről, miután a ház sorolása megtörtént. Mivel az elválasztófal a vázszerkezeten belül található, bármikor utólag felszerelhető. A szekrények között nincs szükség meghatározott sorolási távolság betartására.
Anyag	Acéllemez, horganyzott
Egységcsomag	2 db elválasztó lemez 4 takarólap Szerelősín Tömítés Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható	Magasság: = 2.000 mm Mélység: = 1.000 mm
Szerelési utasítás	A felszerelés/leszerelés csak a belső kiépítés nélküli szekrényben lehetséges
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	23,5 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	24 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	91,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	VX IT Vertikálisan osztott válaszfal, csavarozható, HxT: 2000x1000, acéllemez