


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



VX 5301.287

Egyrészes, betolható válaszfal

Állapot: 2026.06.01. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.287 - Egyrészes, betolható válaszfal VX IT-hoz

Elválasztófal VX IT-hoz. Függesztett, betolható két VX IT szekrény közé.



## Jellemzők

Cikkszám	VX 5301.287
Termékleírás	Függesztett, betolható két sorolt szekrény közé. Egy-egy Ø 40 mm-es furattal a bal és jobb oldali sarokrészen kábelkötegek, csővezetékek stb. átvezetéséhez. Ezek a furatok a mellékelt takarósapkákkal lezárhatók.
Előnyei	Egyszerűen betolható
Anyag	Acéllemez, horganyzott
Egységcsomag	Légelválasztó fal 2 db takarólap
Használható	Házípus: VX IT Magasság: = 2.200 mm Mélység: = 1.000 mm
Szerelési utasítás	Az elválasztófal betolásához 3 mm-es résre van szükség a sorolásnál
Megjegyzés	Soroló-összekötő, külső, 3 mm használata Soroló tömítéssel nem használható Az esetleg meglevő tömítéseket a beépítés előtt el kell távolítani
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20 (felszerelt takarósapkánál)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	29 kg
Bruttó tömeg	29,5 kg

# Jellemzők

PCF/VE (Cradle to Gate)	112,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	VX IT Egyrészes, betolható válaszfal, HxT: 2200x1000, acéllemez