

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.325 Borulásgátló

Állapot: 2026.06.02. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.325 - Borulásgátló VX IT-hoz

Az opcionális feldőlés elleni biztosítás a VX IT számára bármikor, utólag beszerelhető a felállítás helyén.

## Jellemzők

Cikkszám	VX 5301.325
Termékleírás	<p>Az opcionális feldőlés elleni biztosítás a VX IT számára bármikor utólag beszerelhető a felállítás helyén. Nyitott elülső ajtó mellett egyszerűen be kell reteszelni a szekrényváz függőleges profiljaira, és a szekrénymagasságnak megfelelően be kell színtezni.</p> <p>Megnöveli a szekrény alapfelületét, így csökkenti a szekrény billenő nyomatékát, amikor a beépített komponenseket a szekrényből kihúzzák, vagy előre szerelik fel. Mobil alternatívát jelent arra az esetre, ha a szekrény nem csavarozható a padlóra, vagy szekrényisorhoz. A beszerelést követően a feldőlés elleni védelem egyszerűen kivehető. A feldőlés elleni védelem a szekrényvázon aláépítmény nélkül, valamint a szintező lábakkal vagy max. 200 mm magas lábazattal együtt lehetséges. Az élénk jelzőpiros színű lakkozás az alkalmazása esetén csökkenti a megbotlás veszélyét.</p>
Anyag	Acéllemez, festett, RAL 3001 (jelző piros)
Egységcsomag	2 db szintező láb, szerszám nélküli szerelhetőséggel
Terhelhetőség:	Max. kihúzható tömeg: 200 kg, súlypont 250 mm a szekrény eleje előtt
Használható	Házípus: VX IT
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,75 kg
Bruttó tömeg	3,22 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	24,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000721

# Jellemzők

---

ECLASS 8.0

27182003

---

Termékleírás

VX IT Borulásgátló, RAL3001