

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.326 Szintezőlábak

Állapot: 2026.04.17. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.326 - Szintezőlábak belső állítási lehetőséggel, VX IT-hoz

Szintezőláb belső állítási lehetőséggel, a talaj egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez.



## Jellemzők

Cikkszám	VX 5301.326
Termékleírás	A szerelő szögidom a szintezőláb áthelyezésére és rögzítésére szolgál a szekrényváz alatt a belső területen, hogy a szintezőlábát kényelmesen lehessen állítani a szekrény belsejéből a szintezőláb szárába épített imbuszcsavarral.
Egységcsomag	4 db szintezőláb, M12, TX30 kulcsnyílással 4 rögzítő elem Rögzítési segédanyagokkal együtt
Terhelhetőség:	Max. megengedett statikus terhelés: 3000 N szintezőlábanként
Szintezőtartomány	18 - 63 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,76 kg
Bruttó tömeg	0,796 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

# Jellemzők

---

## Termékleírás

Szintező láb, M12, belső állítási lehetőséggel, VX IT-hoz, a padló egyenetlenségéből adódó szintkülönbségek kiegyenlítéséhez, szerelő szögidommal a szerelés helyének szekrényen belülré történő áthelyezéséhez, hogy a szintező lábat kényelmesen lehessen állítani a szekrény belsejéből a szintező láb fejébe épített imbuszcsonnyal.