

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.332

Feneklemez-modul, egyrészes , kefebetéttel

Állapot: 2026.06.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.332 - Fenéklemez-modul, egyrészes , kefebetéttel VX IT-hoz

A célzott, alulról történő kábelbevezetéshez.

Jellemzők

Cikkszám	VX 5301.332
Kivitel	egyrészes, kefes kábelátvezetéssel
Termékleírás	A célzott, alulról történő kábelbevezetéshez.
Anyag	Modullemez: acéllemez Kefebetét: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes
Felület	Modullemez: horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	A fenéklemez teljes zárásához a VX IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség A fenéklemez modul más, 237,5 mm mély modulokra cserélve kombinálható
Megjegyzés	A kefebetéttel ellátott fenéklemez modul nem alkalmas az IEC 60 529 szerinti védettségű osztályú alkalmazásokhoz
Méret	Mélység: 237,5 mm
Használható	Házípus: VX IT Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,14 kg
Bruttó tömeg	1,34 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002620

Jellemzők

ECLASS 8.0

27189261

Termékleírás

VX IT Fenéklemmez kefebetéttel, BxT 600x237,5 mm, egyrésztes acéllemez