

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.332

Feneklemez-modul, egyrészes , kefebetéttel

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.332 - Fenéklemez-modul, egyrészes , kefebetéttel VX IT-hoz

A célzott, alulról történő kábelbevezetéshez.

Jellemzők

| | |
|-----------------------------|---|
| Cikkszám | VX 5301.332 |
| Kivitel | egyrészes, kefes kábelátvezetéssel |
| Termékleírás | A célzott, alulról történő kábelbevezetéshez. |
| Anyag | Modullemez: acéllemez Kefebetét: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes |
| Felület | Modullemez: horganyzott |
| Egységcsomag | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Szerelési utasítás | A fenéklemez teljes zárásához a VX IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség A fenéklemez modul más, 237,5 mm mély modulokra cserélve kombinálható |
| Megjegyzés | A kefebetéttel ellátott fenéklemez modul nem alkalmas az IEC 60 529 szerinti védettségű osztályú alkalmazásokhoz |
| Méret | Mélység: 237,5 mm |
| Használható | Házípus: VX IT Szélesség: = 600 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 1,14 kg |
| Bruttó tömeg | 1,34 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 5,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |

Jellemzők

ECLASS 8.0

27189261

Termékleírás

VX IT Fenéklemmez kefebetéttel, BxT 600x237,5 mm, egyrésztes acéllemmez